

TECHSPEC[®] 20mm, 532nm, Prisme Angle Droit Raie Laser Haute Puissance



Stock **#83-327** 2 In Stock

-

1

+

€183^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€183,00 prix unitaire
Qté 6-25	€147,00 prix unitaire
Qté 26-49	€137,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0.00/-0.10

Tolérance Dimensionelle (mm):

Protective as needed

Biseau:

28.30	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
20.00	Longueur des Côtés (mm):
Propriétés optiques	
±40	Tolérance Angulaire (arcsec):
Laser V-Coat (532nm)	Traitement:
532	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
±1	Tolérance Pyramide (arcmin):
Left-Handed	Orientation de l'Image:
R _{abs} <0.25% @ 532nm	Spécification du Traitement:
90	Déviati <u>o</u> n du Faisceau (°):
10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, By Design: ☐
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de Dommage Elevé
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres [Prismes à Angle Droit](#) sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser Haute Puissance TECHSPEC® fournissent des seuils de dommage élevés allant de 2 à 5J/cm² permettant une facilité d'intégration dans la majorité des systèmes laser Nd:YAG. Ils se composent d'une faible tolérance angulaire et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision, les rendant idéaux en applications à base laser nécessitant un alignement précis.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Informations techniques






Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).