

TECHSPEC® 1 mm Dia x 1,5 mm FL, traité MgF₂, Lentille Achrom.



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Stock **#65-564** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€233,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€233,00

Qté 6+
€186,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
1.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

1.50
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Distance Focale Arrière BFL (mm): 0.92
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 0.5
Centrage (arcmin): 30-45
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 0.50 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 0.50 ±0.05
Rayon R ₁ (mm): 0.80
Rayon R ₂ (mm): -0.80
Rayon R ₃ (mm): -4.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.80
Substrat: N-PSK53A / N-LASP9
Qualité de Surface: 20-10
f/#: 1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner