

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

1mW, Ligne Gaussienne 30°, Laser Vert Environnements Difficiles (HE)



Stock **#63-874** [CONTACT](#)

- 1 + €720⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€720,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

1M
Classe IEC:
Temps Moyen entre Défaillances MTTF@25°
(Heures):
>10,000

Remarque:

#64-836 and #24-361 are required for power.

Diode **Type de Laser:**

II **Classe CDRH:**

Propriétés physiques et mécaniques

20 Dia. x 136 L **Dimensions (mm):**

87.00 **Poids (g):**

136.00 **Longueur du Logement (mm):**

20.00 **Diamètre du Logement (mm):**

Propriétés optiques

532.00 **Longueur d'Onde (nm):**

5.00 **Diamètre du Faisceau (mm):**

<1 without Line Optics **Divergence de Faisceau (mrad):**

Green **Couleur:**

30.00 **Angle d'Ouverture:**

200mm to Collimation **Gamme de Focalisation:**

Electrical

1 **Puissance de Sortie (mW):**

±5% **Stabilité de Puissance (%):**

Connectivité matérielle & interfaçage

Free Space **Type de Sortie:**

4 Pins, M12 **Connecteur:**

5 - 30 DC **Tension d'Entrée (V):**

Environnement & durabilité

0 to +35 **Température d'Utilisation (°C):**

-10 to +80 **Température de Stockage (°C):**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
- Logement électriquement isolé
- Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
- Utilisation 5 - 30 VDC avec protection de polarité inverse

Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n'interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18.

Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l'industrie automobile.

[Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie](#) également disponibles.