

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Module Diode Laser d'Alignement Violet et Bleue, 1 mW, 450 nm



Violet Alignment Laser Diode

Stock **#19-463** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €265⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-9 | €265,00 prix unitaire |
| Qté 10+ | €238,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit

IIIa **Classe CDRH:**

Propriétés physiques et mécaniques

36.00 **Longueur (mm):**

Propriétés optiques

| | |
|-------------|---|
| 450.00 | Longueur d'Onde (nm): |
| ±5 | Tolérance de Longueur d'Onde (nm): |
| 3.5 typical | Diamètre du Faisceau (mm): |
| <1.0 | Divergence de Faisceau (mrad): |
| Blue | Couleur: |

Electrical

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 1 | Puissance de Sortie (mW): |
| 0 - 10 | Fréquence de Modulation (kHz): |

Connectivité matérielle & interfaçage

| | |
|--|-----------------------------------|
| 5 | Tension d'Utilisation (V): |
| Alimentation d'Énergie: | |
| Power Supply Required and Sold Separately: | |
| USA: #73-818 | |
| Europe: #73-818 | |
| Japan: #13-640 | |
| Korea: #33-770 | |
| China: #73-818 | |

Environnement & durabilité

| | |
|-----------|--|
| -10 to 50 | Température d'Utilisation (°C): |
|-----------|--|

Conformité réglementaire

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme | Reach 233: |

Description produit

- Modulation TTL jusqu'à 10 kHz
- Profils de faisceau circulaires et elliptiques
- Focalisation réglable

Les Diodes Laser d'Alignement Violettes et Bleues sont parfaites pour les applications d'alignement et de détection. Disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW, ces lasers sont généralement intégrés dans des systèmes de vision par ordinateur ou monochromatique. Étant donné que les systèmes de vision monochromatique sont généralement éclairés avec des lumières vertes ou rouges, un laser d'alignement de 405 ou 450 nm peut être facilement filtré sans affecter l'éclairage du système. Ces lasers sont simples d'utilisation en raison de composants optiques et électroniques intégrés, et sont alimentés par une source de 5VDC. Les Diodes Laser d'Alignement Violettes et Bleues présentent un mécanisme de focalisation externe et peuvent accepter des têtes de projection interchangeables.

Remarque : Alimentation et support de fixation vendus séparément.