

TECHSPEC® Lentille Biconvexe Traitée MgF₂, 20 mm de dia. x 50 mm FL



Stock **#63-584** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

-

1

+

€37,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€37,50
Qté 10+
€33,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

48.84
Distance Focale EFL (mm): 50.00
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.52
Rayon R₁=R₂ (mm): 51.08
Ouverture Utile CA (mm): 19.00
f/#: 2.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.20
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme