

Platine sans Trous de Passage 1,75", Entraînement Micrométrique Impérial, Course de 1"



Stock **#53-856** 1 In Stock

-

1

+

€1.375<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.375,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Remarque:

Solid Top

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Linear (X)

Guide System:

Ball Bearing

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Center Drive                                        | Position de la Vis:                       |
|                                                     |                                           |
| 44.4 x 44.4                                         | Taille de Plateau (mm):                   |
|                                                     |                                           |
| 1                                                   | Course (pouces):                          |
|                                                     |                                           |
| Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings | Construction:                             |
|                                                     |                                           |
| 0.00005                                             | Graduations (pouces):                     |
|                                                     |                                           |
| 25                                                  | Capacité de Charge, Normale (lbs):        |
|                                                     |                                           |
| 10                                                  | Capacité de Charge, T <sub>a</sub> (lbs): |
|                                                     |                                           |
| 5                                                   | Capacité de Charge, T <sub>b</sub> (lbs): |
|                                                     |                                           |
| 1.75 x 1.75                                         | Taille de Plateau (pouces):               |
|                                                     |                                           |
| 0.00008 per inch of travel                          | Précision (pouces):                       |
|                                                     |                                           |
| 1.0                                                 | Poids (lbs):                              |
|                                                     |                                           |

Connectivité matérielle & interfaçage

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Digital Micrometer (English) | Mécanisme: |
|                              |            |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
|           |                             |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
|           |                             |

## Description produit


- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes

Disponible avec des Orifices standard (Impériaux) ou Métriques, ces plateaux avec micromètre numérique ont une précision de surface et lecture LCD. Les micromètres se composent également de modes d'incrémentation ou de positions absolues, position zéro à toute position, lectures en pouces ou en millimètres, affichage retenu, extinction automatique. Le plateau du dessus est disponible avec ou sans un trou. Capacité de charge (max): Normale/Ta/Tb.


## Informations techniques

| Figure    | Size A  | Size B | Size C  | Size D | Size E | Size F | Threading G | Threading H | Stock No.               |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
| Solid Top |         |        |         |        |        |        |             |             |                         |
| A         | 1.75"   | 0.75"  | 1.12"   | 2.12"  | 1.00"  | 0.50"  | 6-32        | #6          | <a href="#">#53-857</a> |
| A         | 1.75"   | 0.75"  | 1.12"   | 2.12"  | 1.00"  | —      | 6-32        | #6          | <a href="#">#53-856</a> |
| A         | 2.62"   | 1.00"  | 2.00"   | 3.00"  | 2.00"  | —      | 10-32       | #¼          | <a href="#">#38-199</a> |
| A         | 2.62"   | 1.00"  | 2.00"   | 3.00"  | 2.00"  | 1.00"  | 10-32       | #¼          | <a href="#">#38-203</a> |
| B         | 5.00"   | 1.00"  | 4.00"   | —      | 4.00"  | —      | ¼-20        | #¼          | <a href="#">#38-202</a> |
| B         | 5.00"   | 1.00"  | 4.00"   | —      | 4.00"  | 2.00"  | ¼-20        | #¼          | <a href="#">#38-204</a> |
| C         | 44.4mm  | 19.0mm | 30.0mm  | 53.8mm | 25.0mm | —      | M4          | M4          | <a href="#">#55-461</a> |
| C         | 66.5mm  | 25.4mm | 50.0mm  | 75.9mm | 50.0mm | —      | M5          | M6          | <a href="#">#55-462</a> |
| D         | 127.0mm | 25.4mm | 100.0mm | —      | —      | —      | M6          | M6          | <a href="#">#55-463</a> |
| D         | 66.5mm  | 25.4mm | 50.0mm  | 75.9mm | 50.0mm | 25.4mm | M5          | M6          | <a href="#">#55-464</a> |


**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure A)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure B)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure C)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure D)**

