

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Entrainement Micrométrique, Course de 2", Grad. de 0,001", Dia. de Tige de 0,5", F-Face



Drive Mechanisms

Stock **#33-737** [CONTACT](#)

-

1

+

€231⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€231,00 prix unitaire
Qté 10-24	€207,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
English	Type:
Mitutoyo	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
	Course (pouces):

0.001	Graduations (pouces):
12	Diamètre des Tiges (mm):
Plain/Flat	Tige/Axe:
29	Stem Length (mm):
8	Spindle Diameter (mm):
34	Min. Spindle Length (mm):
21	Max. Diameter (mm):
119.5	Overall Length (mm):

Connectivité matérielle & interfaçage

English Micrometer	Mécanisme:
--------------------	------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Options à micromètre, vis fine, numérique et différentiel disponibles
 - Compatibles avec nos [Platines à Roulement à Billes](#)
- Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de [platines à roulement à billes](#). Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.
- Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

Informations techniques

