

Rétroéclairage à Éclairage Périphérique, 470 nm, 2" x 2"

A black, rectangular, frame-like device, possibly a sensor or camera module, shown from a top-down perspective. The device has a thick, black border with a white, rectangular area in the center. The corners of the device are rounded, and there are some small, indistinct markings or components on the right side of the frame. The device is set against a plain white background.

☐ - 1 ☐ + €625^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€625,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

BX2-0500504701C	Numéro de Modèle:
50,000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Advanced Illumination	Fabricant:

Backlight	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T	Dimensions (mm):
2 x 2	Zone Active (inches):
Propriétés optiques	
Blue	Couleur:
470	Longueur d'Onde (nm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité	
0 - 35	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
- Illumination Homogène peu Chauffante

Les Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination sont des solutions alternatives aux éclairages montés en surface et sont hautement performants. Ils fournissent une illumination homogène peu chauffante et qui est 30% plus lumineuse que les éclairages montés en surface de taille égale. Pour simplifier l'intégration de systèmes, ces rétroéclairages comprennent des supports et des rails de montage pour des écrous M6. Une option de réglage d'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être réglée.