

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

Diffuseur Hybride à Large Bande 20 x 20 mm



Broadband Hybrid Diffusers

Stock **#70-253** 20+ In Stock

-

1

+

€49^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€49,50 prix unitaire
Qté 11-49	€39,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Opal Diffuser	Type:
---------------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

20.00 x 20.00 ±0.25	Dimensions (mm):
120	Sablage: ☐

1.75 ±0.10	Épaisseur (mm):
20.00	Largeur (mm):
20.00	Longueur (mm):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
White Diffusing Glass	Substrat: □
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Verre blanc semi-opaque traité en surface
- Combine Deux Mécanismes de Dispersion
- Excellente Dispersion dans le Proche IR

Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont des diffuseurs semi-opaques conçus pour une dispersion efficace de l'UV au proche IR. Grâce aux surfaces sablées au sablage 120 et un milieu dispersif de 1,75 mm d'épaisseur, ces diffuseurs disposent de deux moyens de dispersion. Chacun de ces moyens a sa propre dépendance de longueur d'onde, et une fois combinés dans une seule optique, ceci produit un diffuseur capable de disperser sur une large bande spectrale. Les Diffuseurs Hybrides à Large Bande sont parfaits pour les applications nécessitant une dispersion élevée pour un éclairage uniforme, et peuvent être utilisés comme écrans.