

[Afficher tous les 56 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

20 mm de Diamètre, non traité, Fenêtre Gorilla® en Verre



Gorilla® Glass Windows



Stock **#83-362** 20+ In Stock

-

1

+

€34^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€34,50 prix unitaire
Qté 6-25	€28,00 prix unitaire
Qté 26-99	€25,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Cycle de Renforcement Chimique (heures):	8
Type:	Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques	
Protective as needed	Biseau:
90.00	Ouverture Utile (%):
18.00	Ouverture Utile CA (mm):
20.00 ±0.13	Diamètre (mm):
1.10 (nominal)	Épaisseur (mm):
Fine Ground	Bords:
0.22	Rapport de Poisson:
70	Module d'Élasticité de Young (GPa):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
1.5	Indice de Réfraction (n _d):
Gorilla® Glass	Substrat:
80-50	Qualité de Surface:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Propriétés des matériaux	
7.58 (0 to +300°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
2.39	Densité (g/cm³):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Verre chimiquement renforcé
 - Hautement résistantes aux rayures
 - Idéales en affichages électroniques
- Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.
- Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Quote Your Size

Montures compatibles
