

TECHSPEC[®] 20mm, NIR, non polarisant, Séparateur à Déplacement Latéral



Lateral Displacement Beamsplitters

Stock **#47-541** 12 In Stock

-

1

+

€800⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€800,00 prix unitaire
Qté 6-25	€635,00 prix unitaire
Qté 26-99	€590,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Non-Polarizing Beamsplitter

Type d'Optique:

Non-Polarizing

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):

80.00	
Prism	Construction:
±0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
<2	Parallélisme (arcmin):

Propriétés optiques

±5	Tolérance Angulaire (arcsec):
20.00	Séparation de Faisceau (mm):
R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm	Spécification du Traitement:
T _p - T _s <6%	Rapport d'Extinction:
45.00	Transmission Polarisation-P (%):
45.00	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):

N-BK7	Substrat: ☐
λ/8	Planéité de Surface (P-V):
40-20	Qualité de Surface:
720 - 1080	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


- Traitement visible et IR proche proposés
- Simplifient les configurations de paillasse
- Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés

Les Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® produisent deux faisceaux parallèles séparés par une distance fixe. Les séparateurs sont constitués d'un **prisme rhomboïde** cimenté à un **prisme à angle droit** de λ/8 de précision. Le modèle à haute tolérance garantit le parallélisme des faisceaux existants à 2 minutes d'arc. Les surfaces d'entrée et de sortie des Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® disposent d'un traitement anti-reflet (AR) multi-couches pour une plus grande efficacité. Des traitements polarisants et nons polarisants sont également disponibles.

Informations techniques



Size (A)	10mm	20mm
Beam Separation	10mm	20mm



;