

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille Plan-Concave Traitée YAG-BBAR, 20,0 mm de dia. x -50 FL



Stock **#21-317**

CONTACT

-

1

+

€53⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€53,50 prix unitaire
Qté 10-25	€48,00 prix unitaire
Qté 26-49	€42,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Plano-Concave Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

20.00	
Protective as needed	Biseau:
3.50 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
<1	Centrage (arcmin):
19.00	Ouverture Utile CA (mm):
5.21	Épaisseur au Bord ET (mm):

Propriétés optiques	
-50.00	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
1.5	f##:
0.20	Ouverture Numérique NA:
YAG-BBAR (500-1100nm)	Traitement:
500 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
-52.31	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Rabs <0.25% @ 532nm Rabs <0.25% @ 1064nm Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm	Spécification du Traitement:
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
-25.84	Rayon R ₁ (mm):
40-20	Qualité de Surface:
5 J/cm² @ 532nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:






Description produit

- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Optimisées pour une R<0,25% à la fois à 532 nm et 1064 nm
- Traitées AR pour procurer une réflectivité <1,0% par surface de 500 à 1100 nm
- Diverses options de traitement : **Non Traitées**, **VIS-EXT**, **MgF₂**, **VIS 0°**, **VIS-NIR**, **NIR I**, **NIR II** et **Traitement en V 1064 nm**

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées YAG-BBAR TECHSPEC® sont conçues pour courber les rayons d'entrée parallèles afin qu'ils divergent les uns des autres du côté de la sortie de la lentille, ce qui fait que cette lentille a une distance focale négative. Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les lentilles plan-concaves (PCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées YAG-BBAR TECHSPEC® se caractérisent par une réflexion inférieure à 0,25% aux longueurs d'onde courantes des lasers Nd:YAG de 532 nm et 1064 nm. Ces lentilles sont également disponibles **Non Traitées** et en options de traitement AR **VIS-EXT**, **MgF₂**, **VIS 0°**, **VIS-NIR**, **NIR I** ou **NIR II**.

Informations techniques



Uncoated N-BK7 Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra. Click Here to Download Data
N-BK7 with MgF₂ Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF₂ (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 1.75\% \text{ @ } 400 - 700\text{nm (N-BK7)}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
N-BK7 with VIS-EXT Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.5\% \text{ @ } 350 - 700\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
N-BK7 with VIS-NIR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{abs} \leq 0.25\% \text{ @ } 880\text{nm}$ $R_{avg} \leq 1.25\% \text{ @ } 400 - 870\text{nm}$ $R_{avg} \leq 1.25\% \text{ @ } 890 - 1000\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
N-BK7 with VIS 0° Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} \leq 0.4\% \text{ @ } 425 - 675\text{nm}$ Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data

