

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

Plateau Linéaire Motorisé, Contrôleur Intégré, Course de 200 mm, Codeur

See More by [Zaber™](#)



#15-288, 200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

Stock **#22-220** 1 In Stock

-

1

+

€3.130^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.130,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Type:
Metric	
	Encodeur:
Yes	
	Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes	
	Fabricant:
Zaber Technologies Inc.	

Remarque: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.	
Moteur: 2-Phase Stepper	
Encoder Type: Rotary Quadrature Encoder	
Propriétés physiques et mécaniques	
Type de Mouvement: Linear (X)	
Guide System: Needle Roller Bearing	
Taille de Plateau (mm): 45 x 340.4	
Course (mm): 203.2	
Précision (µm): 60 (Unidirectional)	
Contrecoup (µm): <12	
Hauteur (mm): 21	
Capacité de Charge (kg): 10	
Parallélisme (µm): <25	
Répétabilité (µm): <3	
Vitesse (mm/sec): 0.00003 to 26	
Poids (kg): 0.46	
Encoder Resolution: 200 CPR	
Total Track (mm): 253.60	
Propriétés optiques	
Résolution (µm): 0.05	
Electrical	
Maximum Operating Current (mA): 350	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Mécanisme: Precision Lead Screw	
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294	
Interface: USB with #15-295 RS-232 with #15-297	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C): 0 - 50	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	
Reach 247: Conforme	

Description produit

- Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
- Moteur et contrôleur intégrés
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
- Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Les Systèmes de Plateaux Mtorisés Haute Précision de Zaber Technologies Inc., Canada sont des platines linéaires autonomes et contrôlées par ordinateur qui comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré. Ils peuvent se connecter directement au port RS-232 d'un ordinateur, tandis que le logiciel inclus propose une méthode simple pour contrôler la distance ou la position. Par ailleurs, le potentiomètre de contrôle manuel permet un déplacement manuel régulier. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Le codeur rotatif intégré permet un contrôle en boucle fermée ainsi que la détection et la récupération de glissement/de calage.

Remarque : Une platine adaptatrice inférieure (vendue séparément) est requise pour les monter sur une table de laboratoire métrique ou impériale. Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Utilisez la Platine Adaptatrice Supérieure [#68-644](#) pour monter de Platines de Translation de 70 mm TECHSPEC® par dessus.

Informations techniques

Device Overview / Connectors

Images are shown looking into the device.

Power


1

2


Pin	Description
1	24 - 48 V
2	GND (Note: power supplies ground this pin to AC Earth)

Note: To prevent damage to the device due to static buildup, the device should be properly grounded. The power supplies for X-Series devices are non-isolated and thus ground the device chassis to Earth via the negative terminal of the power supply. If for any reason you are using an isolated power supply, please ensure your device is grounded by connecting the negative terminal of the power connector to AC Earth.

#68-645



#68-644



#68-343

