

2,0X, Objectif Télécentrique à Haute Résolution, Illumination In-Line



Stock #65-028 3-4 JOURS



1



€3.480,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.480,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.4mm

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.13

Pouvoir de Résolution, Espace Image (µm):
5.70

Tolérance Distance de Travail (mm):
±1.00

Remarque:
Magnification Tolerance %: ±3

Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 2X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100.00
Monture: C-Mount
Style: In-Line Illumination
Ouverture (f/#): f/8 - Closed
Distorsion (%): ≤0.05
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles: 1/4" (0.312")
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner