

2,0X, Objectif Télécentrique à Haute Résolution, Illumination In-Line



Stock **#65-028** 1 In Stock

-

1

+

€3.785^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.785,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Product Family: High Res In-Line Illumination C-Mnt Telecentric Lenses	
Remarque: Magnification Tolerance %: ±3	
Type: Telecentric Lens	
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles: 1/4" (0.312")	

In-Line Illumination	Type d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
250.00	Longueur (mm):
54	Diamètre Max. (mm):
Propriétés optiques	
4.4mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.13	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
5.70	Pouvoir de Résolution, Espace Image (µm):
±1.00	Tolérance Distance de Travail (mm):
2X	Grossissement Primaire PMAG:
2.00	Grossissement de l'objectif télécentrique:
100.00	Distance de Travail (mm):
f/8 - Closed	Ouverture (f/#):
≤0.05	Distorsion (%):
2X	Grossissement:
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
2.60	Pixel Size (µm):
Filetage & montage	
N/A	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
- Port d’illumination In-Line (Ferrule de 0.312")
- Capteur Max 2/3"

Cette famille d'objectifs télécentriques à haute résolution fut conçue pour permettre une illumination in-line, les rendant idéaux pour des applications nécessitant une intense et directe illumination. Le port coaxial accepte des fibres 1/4" avec un diamètre de ferrule de 0.312", qui se connectent sur notre large sélection de guides lumineux et illuminateurs.

Les objectifs se composent d'un filetage standard Monture C se connectant à la majorité des caméras 2/3" utilisées en vision industrielle. Conçus pour avoir ≤0.05% de distorsion, ces objectifs sont idéaux pour des applications exigeantes.