

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Caméra UV USB 3.1, 200 nm, 1,6 MP



200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera



Stock **#73-855** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€4.965⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.965,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
UV	Spectre:
Caractéristiques du produit	
UV Camera	Type:
Scintacor	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques	
27 x 27 x 14.5	Dimensions (mm):
20	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
1/2.9"	Type de Capteur:
1.60	Résolution (MegaPixels):
60.00	Taux d'Image (fps):
1,440 x 1,080	Pixels (H x V):
3.45 x 3.45	Taille de Pixel, H x V (µm):
4.97 x 3.73	Aire Active, H x V (mm):
Sony IMX296	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturateur:
10 bit	Profondeur de Pixel:
29 µs to 30 sec	Contrôle d'Exposition:
66.03	Gamme Dynamique (dB):

Electrical	
2.2	Consommation de Puissance (W):

Connectivité matérielle & interfaçage	
USB 3.1	Interface:
USB 3.1	Connecteur:
Power over USB	Alimentation d'Énergie:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
7-pin JST	GPIO Connector Type:

Filetage & montage	
CS-Mount	Monture:

Environnement & durabilité	
0 to 50	Température d'Utilisation (°C):
-30 to +60	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéale pour une variété d'applications d'imagerie dans l'ultraviolet (UV)
- Longueur d'onde de conception de 200 nm

- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
- Versions NIR disponibles

Les Caméras UVUSB 3.1 CamUV200 nm sont conçues avec des scintillateurs à base de phosphore, ce qui leur permet de capturer des images dans l'ultraviolet (UV) à des longueurs d'onde aussi faibles que 200 nm. Cette caméra compacte de 27 x27 x 14,5 mm de monture CS offre une résolution de 1.440 x 1.080 pixels et une taille de pixel de 3,45 µm, ce qui permet à cette caméra d'assurer une imagerie nette et haute résolution pour les applications les plus détaillées. Les Caméras UVUSB 3.1 CamUV200 nm sont livrées avec la caméra, un câble, un logiciel sur une clé USB et un guide de démarrage rapide pour faciliter l'installation. Ces caméras constituent une solution idéale pour toute une série d'applications, notamment le profilage de faisceaux laser UV, la vision industrielle, la détection générale des UV et le contrôle de la qualité des produits.