


TECHSPEC® 203,2mm Dia. λ /10, Silice Fondue, Plan Etalon



Stock **#31-390-000** 3-4 JOURS

- 1 + **€3.738,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€3.738,00

Qté 3+

€3.364,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
 λ /10

Nombre d'Abbe (v_d):
67.8

Traitement:

Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Diamètre (mm): 203.20 +0.00/-1.00
Épaisseur (mm): 38.10 ±2.5
Diamètre (pouces): 8.00 +0.00/-0.04
Épaisseur (pouces): 1.50 ±0.10
Ouverture Utile CA (mm): 182.90
Couleur: Clear
Construction: Single Surface
Densité (g/cm³): 2.20
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcmin): ≤3
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica
Qualité de Surface: 60-40
Type: Interferometry Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 211: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner