

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

2,1" Spot Lumineux à LED, 520nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-822** [CONTACT](#)

-

1

+

€815⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€815,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL1236-520100L-IC

Numéro de Modèle:

Yes

Contrôle d'Intensité:

50,000

Durée de Vie LED (heures):

Nombre de LEDs:

36.00	
	Nombre de Chaînes:
1.00	
	Type d'Éclairage:
LED Illuminator	
	Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
	Fabricant:
Advanced Illumination	
	Géométrie:
Spot Light	
	Mode d'Éclairage:
Constant	

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
54.00	
	Longueur (mm):
38.00	
	Couverture de Champ (mm):
43.00	

Propriétés optiques

	Couleur:
Green	
	Longueur d'Onde (nm):
520	
	Distance de Travail (mm):
100.00	
	Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±25	

	Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Connecteur:
Flying Leads	
	Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 to 65	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 233:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques . L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.