

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

## 2,1" Spot Lumineux à LED, 880nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-824 [CONTACT](#)

- 1 + €815<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€815,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

SL1236-880-IC      Numéro de Modèle:

Yes      Contrôle d'Intensité:

50,000      Durée de Vie LED (heures):

Nombre de LEDs:

36.00	
1.00	<b>Nombre de Chaînes:</b>
LED Illuminator	<b>Type d'Éclairage:</b>
<b>Remarque:</b> Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available	
Advanced Illumination	<b>Fabricant:</b>
Spot Light	<b>Géométrie:</b>
Constant	<b>Mode d'Éclairage:</b>

## Propriétés physiques et mécaniques

54.00	<b>Diamètre (mm):</b>
38.00	<b>Longueur (mm):</b>
43.00	<b>Couverture de Champ (mm):</b>

## Propriétés optiques

IR	<b>Couleur:</b>
880	<b>Longueur d'Onde (nm):</b>
100.00	<b>Distance de Travail (mm):</b>
±25	<b>Tolérance de Longueur d'Onde (nm):</b>
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	<b>Distribution Lumineuse (%):</b>

## Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	<b>Connecteur:</b>
Power Supply Required and Sold Separately: USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>

## Environnement & durabilité

0 to 65	<b>Température d'Utilisation (°C):</b>
---------	--

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Description produit

- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

**Remarque :** Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.