

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

Convertisseur de Faisceau à Intensité Uniforme, 2050 nm | πShaper 6_6_2.05

See More by [AdlOptica](#)



Flat Top Beam Shaper

Stock **#12-242** [CONTACT](#)

-

1

+

€5.870⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€5.870,00 prix unitaire
Qté 5-10	€5.285,00 prix unitaire
Qté 11+	€4.985,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
πShaper 6_6_2.05	Numéro de Modèle:
Beam Shaper	Type:
Flat Top	Style:

Propriétés physiques et mécaniques

143.00	Longueur (mm):
<270	Poids (g):
39.00	Diamètre (mm):

Propriétés optiques

6.4 - 6.5	Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e ² (mm):
2050	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1900 - 2160	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
50 mJ/cm ² @ 5ns (typical)	Damage Threshold, By Design: ☐
6.4	Diamètre de Sortie, FWHM (mm):
50 mJ/cm ² @ 5ns (typical)	Seuil de dommages, pulsé:

Filetage & montage

M27 x 1	Filetage:
---------	-----------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Converti le Profil de Faisceau Gaussien en un Profil à Intensité Uniforme
- Efficacité Proche de 100%
- Le Manque de Focalisation Interne Permet l'Utilisation Avec Lasers Haute Puissance
- Également disponibles : [Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d'AdlOptica](#)

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d'AdlOptica sont des systèmes optiques de cartographie du champ de réfraction qui convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens collimatés en faisceaux à intensité uniforme collimatés ayant une distribution d'intensité uniforme et un front de phase plat. Grâce à la conception optique de cartographie, la distribution d'intensité régulière du faisceau converti est stable sur de grandes distances, parfait pour l'holographie, la microscopie et l'intégration dans des systèmes. Sans focalisation interne, ils représentent également la solution parfaite dans des applications telles que le micro-usinage de matériaux, le soudage et la gravure qui nécessite des lasers haute puissance. Ces Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d'AdlOptica sont disponibles dans différentes longueurs d'ondes de conception pour des sources laser Nd:YAG, à fibre et CO2 et d'autres sources laser courantes. Chaque convertisseur fonctionne sur une gamme de longueur d'onde définie pour le réglage laser, et les versions achromatiques sont destinées à être utilisées avec plusieurs sources laser.

Remarque : La focalisation d'un faisceau à intensité uniforme après la conversion par un πShaper entraîne la perte du profil à intensité uniforme. Pour atteindre un faisceau à intensité uniforme après la focalisation, les [Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d'AdlOptica](#) sont disponibles.

Informations techniques

