

Lentille Biconvexe Qualité 2, 22 x 48 mm FL



Stock **#95-783** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€10⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€10,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

22.00

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):

48.00	
2.18	f#:
0.23	Ouverture Numérique NA:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
- Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
- Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique [Grande Liquidation : Optiques](#)

Les Lentilles Biconvexes (DCX) possèdent deux surfaces incurvées vers l'extérieur, une distance focale positive et sont utiles pour l'imagerie 1:1 et les systèmes multi-éléments.

Les Lentilles Biconvexes (DCX) de Qualité Expérimentale 20 - 29,9 mm sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

INFORMATIONS TECHNIQUES

