

[Afficher tous les 75 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille Asphérique NIR non Traitée, 20 mm de dia., NA de 0,56



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#13-501** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €249⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5 | €249,00 prix unitaire |
| Qté 6-10 | €224,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €209,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

20.00 +0.00/-0.10 **Diamètre (mm):**

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| <3 | Centrage (arcmin): |
| 18 | Ouverture Utile CA (mm): |
| 3.37 | Épaisseur au Bord ET (mm): |
| 7.10 ±0.10 | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| Protective as needed | Biseau: |
| Plano | Shape of Back Surface: |

Propriétés optiques

| | |
|-------------------------|---|
| 17.99 @ 780nm | Distance Focale EFL (mm): |
| 0.56 | Ouverture Numérique NA: |
| 14.00 | Distance Focale Arrière BFL (mm): |
| S-LAH64 | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 780 | Longueur d'onde de conception asphérique: |
| 1.2λ | Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: |
| Uncoated | Traitement: |
| 40-20 | Qualité de Surface: |
| 0.90 | f#: |
| 47.37 | Nombre d'Abbe (v _d): |
| 1.788 | Indice de Réfraction (n _d): |
| 375 - 2100 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Infinite | Conjugate Distance: |
| 780 | Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): |
| 55.59 | Puissance (Dioptres): |

Propriétés des matériaux

| | |
|-----|---|
| 6.1 | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C): |
|-----|---|

Conformité réglementaire

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
| Conforme | Reach 224: |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Optimisées pour les applications dans le NIR
- Versions non traitées ou traitées AR disponibles
- Plusieurs longueurs d'onde de conception disponibles

Les Lentilles Asphériques pour l'IR Proche (NIR) TECHSPEC® sont optimisées pour éliminer l'aberration sphérique dans l'infrarouge proche. Fabriquées à partir de substrats S-LAH64 ou N-BK7 et polies par un procédé à commande numérique par ordinateur (CNC), ces lentilles asphériques atteignent des performances de haute précision dans le spectre NIR. Ces lentilles asphériques NIR ont des substrats non traités conçus pour 780 nm avec des options de traitement à 350-700 nm, 600-1050 nm ou 900-1700 nm. Les Lentilles Asphériques pour le Proche Infrarouge (NIR) TECHSPEC® sont disponibles avec des conceptions à faible ouverture numérique pour les applications nécessitant le maintien de la forme du faisceau ainsi que des conceptions à ouverture numérique élevée pour les applications de collecte de lumière. Pour des lentilles asphériques polies CNC sur mesure, veuillez nous contacter.

Montures compatibles

;