

**TECHSPEC®** Lentille PCX Traitée MgF<sub>2</sub> Montée, 22 mm CA, 125 mm FL



Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#13-001** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€61,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€61,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):  
125.00

Substrat: ☐  
[N-BK7](#)

f/#:  
5

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.10                                       |
| <b>Traitement:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                           |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                           |
| <b>Focale Arrière BFL du Logement (mm):</b><br>122.7                         |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.0                                      |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>2.28                                    |
| <b>Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):</b><br>587.6                     |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                  |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>64.62                                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                          |
| <b>Lentille incluse:</b><br><a href="#">#32-862</a>                          |
| <b>Mount Included:</b><br><a href="#">#56-353</a>                            |
| <b>Mount Diameter (mm):</b><br>30.0                                          |
| <b>Longueur Tube d'Extension (mm):</b><br>16.3                               |
| <b>Longueur Totale (mm):</b><br>20.3                                         |
| <b>Type de Filetage:</b><br>C-Mount                                          |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                        |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |