

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Rail Optique à Queue d'Aronde, 24" de longueur



12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401

Stock **#11-159** **20+ In Stock**

-

1

+

€263⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€263,00 prix unitaire
Qté 5+	€250,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Universal (Metric & English)	Type:
Rail	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:

Dovetail	Guide System:
609.6	Course (mm):
24	Course (pouces):
24	Longueur (pouces):
609.60	Longueur (mm):

Black Anodized Aluminum	Construction:
-------------------------	---------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Manual	Mécanisme:
--------	------------

Filetage & montage

C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S	Filetage:
--	-----------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

• Large gamme de longueurs de cavaliers et de trous de montage disponibles


• Conception à profil bas avec mouvement doux et sans à-coups

• Stabilité accrue et précision linéaire < 1mrad


Les Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont conçus pour une installation et un positionnement faciles et stables de divers composants optiques sur le même axe. Les rails disposent de trous et de fentes clairs qui permettent de monter le rail aux [Tables de Laboratoires ou Tables Optiques](#), de ¼ -20 TPI et M6. Les cavaliers sont disponibles avec différentes longueurs et perçages pour répondre aux différents besoins de montage, y compris des options directement compatibles avec nos [Plateaux Manuels TECHSPEC®](#) pour l'alignement de précision. Les cavaliers utilisent une conception en deux parties pour empêcher que les vis entrent en contact avec le rail, et pour permettre une fixation et un retrait faciles. Tous les composants des Systèmes de Rails Optiques à Queue d'Aronde sont fabriqués en aluminium noir anodisé pour diminuer les reflets parasites ou l'éblouissement.

Remarque : Les rails et les cavaliers sont vendus séparément.


Informations techniques





Medium Carrier #55-339




Large Carrier #55-404



Medium Carrier #55-341



Common Side Profile



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

Technical drawing of Dovetail Optical Rail. The drawing shows a side profile of the rail with dimensions A, B, C, D, and L. The top surface has a width of 2.30 (58.42) and a height of 1.70 (43.18). The bottom surface has a width of 0.40 (10.16) and a height of 1.25 (31.75). The distance from the top surface to the bottom surface is 1.50 (38.1). The distance from the left edge to the first C'bore is 0.75 (19.0). The distance between the C'bores is B. The distance from the last C'bore to the right edge is 0.75 (19.0). The distance from the left edge to the first slot is 0.25 (6.35). The distance between the slots is C. The distance from the last slot to the right edge is 0.25 (6.35). The text "C'bore for 1/4 S.H.C.S." and "Slots for 1/4 S.H.C.S." are present.

Units: inches