


[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Réseau de Diffraction Réfléchissant Holographique Plan Richardson Gratings™, 2400 rainures, 30 x 30 mm, 200-800 nm

See More by [Richardson Gratings™](#)

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Stock #15-756 3-4 JOURS**€175,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1+

€175,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traits par mm:
2400

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
200 - 800

Longueur d'Onde Blasée (nm):
270

Dimensions (mm):
30.0 x 30.0 ±0.1

Ouverture Utile (%):
>90

Traitement:
Aluminium

Construction:
Holographic Grating

Longueur (mm):
30.00

Substrat:
Float Glass

Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5

Type:
Reflective Diffraction Grating

Largeur (mm):
30.00

Front d'Onde Réflechi, RMS:
 $\lambda/4$

Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1

Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15

Tolérance d'Espacement entre les Rainures (%):
<0.05

Polarisation:
S, P and Average

Master Reference:
420H

Spectral Order (m):
1

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
