

[Afficher tous les 88 produits de la même famille.](#)

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée NIR I, 20 mm de dia. x 17,5 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-891** **5 In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €71⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-10 | €71,50 prix unitaire |
| Qté 11-49 | €63,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Condenser Lens

Type:

Remarque:
[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20.00 +/-0.3 | Diamètre (mm): |
| ≤30 | Centrage (arcmin): |
| 16.00 | Ouverture Utile CA (mm): |
| 2.3 | Épaisseur au Bord ET (mm): |
| 8.30 +/-0.20 | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| Protective as needed | Biseau: |
| 20.0 | Diamètre Asphère (mm): |
| Convex | Shape of Back Surface: |

Propriétés optiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| 17.50 @ 587.6nm | Distance Focale EFL (mm): |
| 0.57 | Ouverture Numérique NA: |
| 12.40 | Distance Focale Arrière BFL (mm): |
| Liba2000+ | Substrat: □ |
| ±7 | Tolérance Distance Focale (%): |
| NIR I (600-1050nm) | Traitement: |
| $R_{avg} \leq 0.5\%$ @ 600 - 1050nm | Spécification du Traitement: |
| 5/3 x 0.4; E 0.2 | Qualité de Surface: |
| 0.88 | f#: |
| 58.85 | Nombre d'Abbe (v_d): |
| 1.520 | Indice de Réfraction (n_d): |
| 117.5 | Rayon R_2 (mm): |
| 600 - 1050 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Infinite | Conjugate Distance: |
| 587.6 | Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): |

Propriétés des matériaux

| | |
|-----|---|
| 9.4 | Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$): |
|-----|---|

Conformité réglementaire

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme | Reach 242: |

Description produit

- Renforcées pour une Meilleure Longévité
- Grandes Ouvertures Numériques
- Idéal pour les Applications d'Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d'applications d'illumination et de détection.

Informations techniques



Montures compatibles
