

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Asphère Plastique Arton 20mm Dia. x 20mm EFL



Stock **#90-208** **2 In Stock**

-

1

+

€57^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€57,00 prix unitaire
Qté 11-49	€47,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Aspheric Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
20.00	Diamètre (mm):
16.00	Ouverture Utile CA (mm):


4.8	Épaisseur au Bord ET (mm):
Protective as needed	Biseau:
17.28	Distance de Flange (mm):
Propriétés optiques	
20.00 ±0.2	Distance Focale EFL (mm):
0.40	Ouverture Numérique NA:
17.28	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Arton Plastic	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
1.25	f/#:
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Durabilité Supérieure pour des Environnements Difficiles
- Résistance aux Hautes Températures
- Faible Capacité d’Absorbtion de l’Eau

Les Lentilles Asphériques Plastique d’Arton® sont une alternative aux lentilles asphériques en plastique PMMA ou polycarbonate, dans des applications sensibles au poids et en environnements difficiles. Les substrats en plastique type démontrent une baisse en performance dans les environnements chauds ou humides. Un substrat en plastique polyoléfine thermoplastique d’Arton® conserve une haute translucidité du plastique et une faible biréfringence, tout en offrant une résistance accrue à la chaleur et une diminution de l’absorption de l’eau.

Informations techniques



Montures compatibles