

TECHSPEC® 20mm Dia x 25mm FL, traité MgF₂, Lentille Achrom.



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Stock **#49-932** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€95,00

Qté 6+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 25.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.71
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 19.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 12.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 9.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.50 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 18.03
Rayon R₂ (mm): -13.27
Rayon R₃ (mm): -55.46
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.06
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF6
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.25
Ouverture Numérique NA: 0.40
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d’Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner