

TECHSPEC® 20mm Dia. x 2mm Épaisseur, non traité, Fenêtre en Ge

Germanium (Ge) Windows

Stock #68-736 3-4 JOURS
 1 **€272,00**
AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€272,00

Qté 11+

€244,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement


Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Ouverture Utile CA (mm):

18.00

Diamètre (mm):
20.00 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.1

Traitement:
Uncoated

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):
6.1

Densité (g/cm³):
5.33

Bords:
Fine Ground

Indice de Réfraction n_d:
4.002 @ 11µm

Dureté de Knoop (kg/mm²):
780

Parallélisme (arcmin):
<1

Rapport de Poisson:
0.28

Substrat:
Germanium (Ge)

Planéité de Surface (P-V):
M10 @ 10.6µm

Qualité de Surface:
60-40

Type:
Protective Window

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
2000 - 14000

Module d'Élasticité de Young (GPa):
102.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)
