


20mm Dia. x 40mm Distance Focale, Miroir Sphérique



Stock **#46-238** 16 In Stock

-

1

+

€53^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€53,50 prix unitaire
Qté 50-99	€49,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Spherical Mirror	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
20.00 +0.00/-0.30	Diamètre (mm):
Ground	Surface Arrière:

3.00	Épaisseur Centrale CT (mm):
±0.30	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
3.63	Épaisseur au Bord ET (mm):
Ground	Bords:
80.0	Rayon R (mm):

Propriétés optiques

Metal	Type de Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)	Traitement:
400 - 2000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
40.00	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat: 
f/2	Ouverture (f/#):
Ravg >85% @ 400 - 700nm Ravg >90% @ 400 - 2000nm	Spécification du Traitement:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
λ/4	Précision de Surface:
60-40	Qualité de Surface:
80.00	Radius of Curvature (mm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Revêtement en Aluminium
 - Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
 - Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles
- Les Miroirs Sphériques λ/4 comportent des surfaces arrière planes et des surfaces avant sphériques revêtues d'aluminium. Ces miroirs sont excellents pour les applications dans des gammes de longueur d'onde UV, visible et IR.

Informations techniques

