

TECHSPEC[®] Miroir λ/10 Traité Argent Amélioré UV, 20 mm de Dia.



Stock #70-236 7 In Stock

-

1

+

€118^{,45}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€118,45 prix unitaire
Qté 6-25	€94,76 prix unitaire
Qté 26-49	€89,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

🔊

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
20.00 +0.00/-0.20	Diamètre (mm):
Commercial Polish	Surface Arrière:
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
30	Parallélisme (arcsec):
3.00 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
R _{avg} >90% @ 350 - 400nm R _{avg} >96% @ 400 - 3,000nm	Spécification du Traitement:
UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
0.35 - 3.00	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
350 - 3000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrat en silice fondue de précision
 - Différents traitements et tailles disponibles
 - Faible coefficient de dilatation thermique
- Les Miroirs λ/10 de Première Surface TECHSPEC® sont idéaux pour les applications exigeantes de déviation et de réflexion de faisceau dans les spectres visible et IR. Fabriqués d'un substrat de précision en silice fondue, les miroirs disposent d'un faible coefficient de dilatation thermique tout en étant très solides et résistants à l'abrasion. Ces miroirs sont disponibles avec une variété de tailles et de traitements, notamment l'aluminium amélioré, l'or protégé, l'argent protégé et l'argent amélioré UV. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique. Les Mroirs λ/10 de Première Surface TECHSPEC® peuvent être utilisés dans de nombreuses applications optiques et photoniques, y compris les instruments biotechnologiques tels que les séquenceurs d'ADN et les plates-formes de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR).

Remarque : La planéité de la surface est mesurée avant traitement.

SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
 - Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
 - Tolérances serrées et géométries complexes
 - Production évolutive – du prototype à la série
- En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).