

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25 mm Dia. x 400 mm FL, Lentille PCX avec Traitement Visible AR 0°, Bords Noircis



Stock **#33-366-INK** 3-5 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€51,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€51,50

Qté 10+
€46,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm): 400.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 397.89
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.20 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.82
Rayon R₁ (mm): 206.72
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 16
Ouverture Numérique NA: 0.03
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner