

TECHSPEC®

25mm Dia x 50mm EFL 405nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique



Laser Line PCXCylinder Lens

Stock **#33-220** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

⊖

1

⊕

€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Distance Focale EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
2.00

Ouverture Numérique NA:

0.25
Traitement: Laser V-Coat (405nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 375 - 435
Distance Focale Arrière BFL (mm): 47.2
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.24
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm R _{avg} <1.5% @ 375 - 435nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 405
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.03
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Remarque: Coating: 405nm V-Coat
Rayon R₁ (mm): 25.93
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.375 - 0.435

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner