

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Filtre de Coupure IR, 20 mm carré



Stock **#55-237** 2 In Stock

-

1

+

€47^{,50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-24	€47,50 prix unitaire
Qté 25-49	€42,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

IR Cut-Off Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

20.0 x20.0

Dimensions (mm):

20.00

Longueur (mm):

1.10 ±0.25	Épaisseur (mm):
20.00	Largeur (mm):
±0.25	Tolérance Dimensionelle (mm):
≥90	Ouverture Utile (%):
Seamed	Bords:

Propriétés optiques	
710.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
Traditional Coated	Traitement:
1.472	Indice de Réfraction (n _d):
80-50	Qualité de Surface:
Spécification du Traitement: Surface 1: T=50% @ 710±30nm, T _{avg} >85% @ 480 - 680nm, T _{avg} <10% @ 740 - 1200nm Surface 2: N/4 MgF ₂	
480 - 1200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):


Environnement & durabilité	
<250	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
 - Différentes dimensions disponibles
 - Versions circulaires ou rectangulaires
- Les Filtres de Coupure IR sont idéaux pour éliminer l'éclairage au-delà du spectre visible dans de nombreuses applications visuelles et basées sur des détecteurs. Ces filtres se caractérisent par une longueur d'onde de coupure de 710 nm, Les filtres de coupure IR ont un traitement traditionnel et un substrat BOROFLOAT®. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique. Les Filtres de Coupure IR sont disponibles en version circulaire et rectangulaire, avec différentes tailles pour chacune d'entre elles.

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles

