

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 20mm, non traité, Prisme Angle Droit Silice Fondue UV H. Tolérance



TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#47-790** 8 In Stock

-

1

+

€122⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€122,00 prix unitaire
Qté 6-25	€97,50 prix unitaire
Qté 26-49	€91,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0.0/-0.1 Tolérance Dimensionelle (mm):

Biseau:


Protective as needed	
28.30	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
20.00	Longueur des Côtés (mm):
Propriétés optiques	
±40	Tolérance Angulaire (arcsec):
Uncoated	Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: 
20-10	Qualité de Surface:
±1	Tolérance Pyramide (arcmin):
Left-Handed	Orientation de l'Image:
200 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Déviati  n de rayon de 90  
- Image    gauche
- Tol  rance angulaire   40 secondes d'arc
- D'autres [Prismes    Angle Droit](#) sont disponibles

Les Prismes    Angle Droit en Silice Fondue aux Tol  rances   troites TECHSPEC  , comme la plupart d'autres prismes    angle droit, sont g  n  ralement utilis  s pour plier le chemin d'une image ou pour rediriger la lumi  re    90  . Cela produit une image    gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut   tre invers  e ou retourn  e. Les prismes    angle droit peuvent   galement   tre utilis  s en combinaison pour le d  placement d'une image/d'un faisceau. Les Les Prismes    Angle Droit en Silice Fondue aux Tol  rances   troites TECHSPEC   pr  sentent une faible tol  rance angulaire en seconde d'arc et sont fabriqu  s    partir de silice fondue UV de pr  cision permettant une utilisation sur la globalit   des spectres UV, visible et proche infrarouge. Les prismes sont propos  s dans des longueurs de jambes allant de 5    25 mm.

Informations techniques



UV FS Transmission Curve

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalis  e de composants optiques et d'imagerie adapt  s aux exigences de vos applications sp  cifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la pr  paration d'une production    grande   chelle, nous proposons des solutions flexibles pour r  pondre    vos besoins. Nos ing  nieurs exp  riment  s sont l   pour vous aider, de la conception    la r  alisation.

Nos capacit  s comprennent :

- Dimensions, mat  riaux, traitements, etc. personnalis  s
- Qualit   de surface et plan  it   de surface de haute pr  cision
- Tol  rances serr  es et g  om  tries complexes
- Production   volutive – du prototype    la s  rie

En savoir plus sur nos [capacit  s de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).