

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Objectif 20X Nikon CFI Super Fluor à Immersion dans l'Huile

See More by [Nikon](#)



Stock **#75-346** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€5.870⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.870,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	
MRF01401	
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm	
Type:	
Microscope Objective	
Style:	
Infinity Corrected	
Fabricant:	
Nikon	
Propriétés physiques et mécaniques	
Champ de Vision (mm):	

0.55	
	Longueur (mm):
64.70	
	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
59.70	
	Diamètre Max. (mm):
30	
	Poids (g):
195	

Propriétés optiques	
	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17	
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.16mm	
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.22mm	
	Grossisse-ment:
40X	
	Ouverture Numérique NA:
1.30	
	Distance de Travail (mm):
0.19	
	Numéro de Champ:
22	
	Parfocal Length (mm):
60.06	
	Liquide d'Immersion :
Oil	

Capteur	
	Taille maximale du capteur:
2/3"	


Filetage & montage	
	Filetage:
M25 x0.75	

Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Meilleure transmission de l'UV
 - Modèles à grande ouverture numérique
 - Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence
- Les Objectifs Nikon CFI Super Fluor sont conçus pour fournir une meilleure transmission de l'UV dans les applications fonctionnant jusqu'à un niveau minimal de 340 nm, y compris pour une utilisation avec les fluorochromes indo-1, fura-2 et fluo-3, ou pour la photo-activation de composés. Ces objectifs sont conçus avec des matériaux à auto-fluorescence faible et avec des ouvertures numériques élevées de manière à garantir des images de fluorescence brillantes et nettes. Ces objectifs de microscope ont été optimisés pour améliorer le rapport signal-bruit des longueurs d'onde courtes.

Informations techniques



Dimensions (mm)						
Stock No.	Magnification	Parafocal Length	A	B	C	D
#88-374	4X	60.06	30.0	44.4	19.7	M25 x0
#88-375	10X	60.06	32.0	58.7	8.0	M25 x0
#88-376	20X	60.06	33.5	58.9	9.0	M25 x0
#88-377	40X	60.06	33.0	59.6	7.5	M25 x0