

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

2,1" Spot Lumineux à LED, 470nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-821 [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €815⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€815,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL1236-470100L-IC **Numéro de Modèle:**

Yes **Contrôle d'Intensité:**

50,000 **Durée de Vie LED (heures):**

Nombre de LEDs:

36.00	
1.00	Nombre de Chaînes:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Fabricant:
Spot Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
54.00	Diamètre (mm):
38.00	Longueur (mm):
43.00	Couverture de Champ (mm):
Propriétés optiques	
Blue	Couleur:
470	Longueur d'Onde (nm):
100.00	Distance de Travail (mm):
±25	Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
Distribution Lumineuse (%): ±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité	
0 to 65	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Description produit

- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.