


[Afficher tous les 130 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Raie Laser Nd:YAG, 25,4 x 25,4 mm, 355 nm, 0-45°



TECHSPEC[®] Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-624** 1 In Stock

-

1

+

€179⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€179,00 prix unitaire
Qté 6-25	€158,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Laser Mrror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

<3Parallélisme (arcmin):

85Ouverture Utile (%):

Commercial Polish	Surface Arrière:
25.4 x 25.4 +0.00/-0.10	Dimensions (mm):
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8	
R _{abs} >99.8% @ 355nm	Spécification du Traitement:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Dielectric	Type de Traitement:
Laser Mirror (355nm)	Traitement:
355	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
0-45	Angle d'Incidence (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, Reference: □

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Réfectivité jusqu'à 99,9% auxfréquences harmoniques de Nd:YAG
 - Spécifications de seuils de dommage laser élevés
 - Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
 - Également disponibles : [Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC®](#) et [Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®](#)
- Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants . Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples.
- Remarque** : Contactez-nous pour des longueurs d'onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

Montures compatibles