

[Afficher tous les 61 produits de la même famille.](#)

25,4 x 35,4mm, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#83-536** **20+ In Stock**

-

1

+

€25⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€25,75 prix unitaire
Qté 6-25	€20,00 prix unitaire
Qté 26-99	€17,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

3.00

Épaisseur (mm):

Dimensions (mm):

25.4 x 35.4 ±0.76	
Protective as needed	Biseau:
>90	Ouverture Utile (%):
35.40	Longueur (mm):
25.40	Largeur (mm):

Propriétés optiques

Metal	Type de Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Float Glass	Substrat: □
45.00	Angle d'Incidence (°):
Ravg >85% @400 - 700nm	Spécification du Traitement:
80-50	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Différentes tailles et formes disponibles


• Reflètent 85% de la lumière du visible

• [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications. Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles