


[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

Rétroreflecteur Creux en Métal Répliqué Traité Or Nu, 25,4 mm de dia., 10 arcsec



Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Stock **#15-902** **3 In Stock**

-

1

+

€550⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€550,00 prix unitaire
Qté 10-24	€511,50 prix unitaire
Qté 25+	€467,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Retroreflector

Type:

Standard Profile

Style:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.86	
	Diamètre (mm):
25.40	
	Hauteur (mm):
30.66	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.025/-0.051	

Propriétés optiques	
	Déviation de Faisceau (arcsec):
10	
	Traitement:
Bare Gold	
	Substrat:
Aluminum	
	Qualité de Surface:
60-40	
	Orientation de l'Image:
Left-Handed	
	Spécification du Traitement:
R _{avg} >94% @ 700 - 800nm	
R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm	
R _{avg} >98% @ 2 - 12µm	

	Déviation du Faisceau (°):
180	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
700 - 12000	

Filetage & montage	
	Filetage:
10-24	


Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Construction monolithique en aluminium
- Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
- Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
- Versions à profil bas disponible


Les Rétroreflecteurs Creux en Métal Répliqués se caractérisent par une construction monolithique en aluminium et une monture intégrée pour fournir une performance de faisceau de retour non affectée par les vibrations. Ces rétroreflecteurs sont recouverts sur leur première surface d'or nu, ce qui maximise leur réflectivité dans l'infrarouge (IR). Conçus pour avoir la totalité de leur trajet optique dans l'air, ces rétroreflecteurs n'ont pas besoin de traitement antireflet pour une performance optimale et peuvent être utilisés sur des gammes de longueurs d'onde plus larges que les rétroreflecteurs en verre. Les Rétroreflecteurs Creux en Métal Répliqués sont idéaux pour les applications où un chemin optique à travers un prisme en verre n'est pas souhaité, où un poids réduit est nécessaire, ou lorsque des niveaux élevés de chocs et de vibrations sont attendus. Le procédé de fabrication de ces optiques par réplication permet des conceptions économiques tout en offrant une précision de retour de faisceau très performante.

Informations techniques



REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS

Diameter (mm)	Height (mm)	Mounting Threads	Coating	Stock No.	
				5 Arcseconds	10 Arcseconds
12.7	21.68	10-24	Bare Gold	#15-897	#15-898
19.1	26.17	10-24	Bare Gold	#15-899	#15-900
25.4	30.66	10-24	Bare Gold	#15-901	#15-902
38.1	39.64	10-24	Bare Gold	#15-903	#15-904



LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS

Dimension A(mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)	Coating	Stock No.		
				2 Arcseconds	5 Arcseconds	10 Arcseconds
12.7	8.63	12.8	Bare Gold	N/A	#23-854	#23-855
25.4	21.69	20.32	Bare Gold	#23-856	#23-857	#23-858

