

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Miroir Raie Laser, 261,4 nm, 25,4 mm de dia., 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock #19-736 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1

€94,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€94,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%):
85

Durabilité: ML-C-675C
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.0% @ 260 - 267nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 260 - 267
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (260-267nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 261.4
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: ☐ 2.5 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner