

[Afficher tous les 46 produits de la même famille.](#)

Lame à Retard Achromatique $\lambda/2$, 25,4 mm dia., 340-560 nm



Achromatic Waveplates (Retarders)

Stock **#39-027** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.150⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€1.150,00 prix unitaire
Qté 6+	€1.000,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Waveplate	Type:
Air Spaced	Configuration:

Propriétés physiques et mécaniques

>20.0	Ouverture Utile CA (mm):
-------	--------------------------

25.40	Diamètre (mm):
6.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
+0/-0.25	Tolérance Dimensionelle (mm):
Crystalline	Construction:
<10	Parallélisme (arcsec):
+0/-0.25	Tolérance Logement (mm):

Propriétés optiques

$R_{avg} < 0.75\% @ 340 - 560nm$	Traitement:
Crystal Quartz and MgF ₂	Substrat: <input type="checkbox"/>
$\lambda/2$	Retard:
40-20	Qualité de Surface:
< $\lambda/4 @ 632nm$	Front d'Onde Transmis, P-V:
$\lambda/100 @ 20^\circ C$	Tolérance de Retard:
$R_{avg} < 0.75\% @ 340 - 560nm$	Spécification du Traitement:
340 - 560	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
>5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/>

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
- Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
- Retard de $\lambda/4$ et de $\lambda/2$
- Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Achromatiques produisent un décalage de phase constant indépendant de la longueur d'onde utilisée. Cette indépendance à la longueur d'onde est obtenue en utilisant deux matériaux cristallins biréfringents différents. Les décalages relatifs de retard le long de la gamme spectrale sont compensés par les deux matériaux utilisés. Les Lames à Retard Achromatiques, avec leur réponse uniforme, sont idéales pour une utilisation avec des lasers accordables, des systèmes à raie laser multiple et avec d'autres sources spectrales à large bande.

Conçues pour être utilisées à un angle d'incidence de 0°, une déviation de $\pm 3^\circ$ entraîne un changement de retard inférieur à 1%. Les lames à retard ayant une ouverture utile de 23 mm sont accolées. Toutes les lames d'onde achromatiques (retardateurs) sont montées dans un logement en aluminium anodisé dont l'axe rapide est clairement indiqué.


Informations techniques



25.4mm Diameter Waveplates




Half Wave: 1200-1650nm




Half Wave: 700-1000nm



Half Wave: 465-610nm



Quarter Wave: 465-610nm



30.0mm Diameter Waveplates

