

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lame a Retard $\lambda/2$ d'Ordre Multiple en Quartz, 25,4 mm dia., 488 nm



Stock #48-476 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€318,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€318,00

Qté 6+
€257,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
15.00

Traitement:
Laser V-Coat (488nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
488

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Retard: λ/2
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 7.80 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/200
Coefficient de Température (λ° C): 0.0015
Ordre de Retard: Multiple Order

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner