

[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup>

Séparateur d'Harmoniques 0°, 25,4 mm de dia., 532 nm T, 1064 nm R



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock **#22-675** 20+ In Stock

-

1

+

€302<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €302,00 prix unitaire            |
| Qté 6-24          | €272,00 prix unitaire            |
| Qté 25-49         | €242,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Harmonic Beamsplitter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

>85

Ouverture Utile (%):

Construction:

|                                                                                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dichroic                                                                                                                                                  |                                                       |
| 25.40 +0.00/-0.10                                                                                                                                         | Diamètre (mm):                                        |
| <3                                                                                                                                                        | Parallélisme (arcmin):                                |
| 6.35 ±0.20                                                                                                                                                | Épaisseur (mm):                                       |
| Propriétés optiques                                                                                                                                       |                                                       |
| 0                                                                                                                                                         | Angle d'Incidence (°):                                |
| Surface 1: R <sub>abs</sub> : >99% @ 1064nm, T <sub>abs</sub> : >95% @ 532nm<br>Surface 2: R <sub>abs</sub> : <0.5% @ 532nm                               | Spécification du Traitement:                          |
| 1064                                                                                                                                                      | Longueur d'Onde de Réflexion (nm):                    |
| Fused Silica (Corning 7980)                                                                                                                               | Substrat: <input type="checkbox"/>                    |
| λ/10                                                                                                                                                      | Planéité de Surface (P-V):                            |
| 10-5                                                                                                                                                      | Qualité de Surface:                                   |
| 532                                                                                                                                                       | Bande de Transmission (nm):                           |
| Surface 1: 7.5 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz<br>7.5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 20ns, 20Hz<br>Surface 2: 10 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 20ns, 20Hz | Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/> |
| Conformité réglementaire                                                                                                                                  |                                                       |
| Visionner                                                                                                                                                 | Certificate of Conformance:                           |

## Description produit

- Utilisés pour séparer les longueurs d'onde harmoniques de laser Nd:YAG
  - Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
  - Substrat de silice fondue de λ/10
- Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques usuelles de laser Nd:YAG. Un traitement de séparateur de faisceau sur la 1ère surface assure la réflexion d'au moins une longueur d’onde et en transmet une autre. Un traitement antireflets utilisé sur la 2nde surface du séparateur de faisceau réduit au maximum la perte causée par la réflexion. Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC sont disponibles en options d’angle d’incidence de 45° et 0°. Ces composants sont disponibles avec différentes longueurs d'onde de conception afin d’offrir une flexibilité optimale en termes de conception de système.
- Remarque** : Les valeurs de seuil de dommage que nous publions pour cette famille de produits ont toutes été testées indépendamment les unes des autres. L'utilisation de ces produits avec plus d'un faisceau incident aura un effet négatif sur le seuil de dommage du système.

## Montures compatibles