


Miroir $\lambda/4$ ZERODUR[®] ISP Optics Traité Or Protégé, 25,4 mm de dia. | P-MF-AU-25

See More by [ISP Optics](#)



Stock **#25-012** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€127⁹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€127,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

P-MF-AU-25

Numéro de Modèle:

Propriétés physiques et mécaniques	
25.40 +0.00/-0.13	Diamètre (mm):
Fine Grind	Surface Arrière:
22.86	Ouverture Utile CA (mm):
Fine Ground	Bords:
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
λ/4	Planéité de Surface (P-V):
Pyrex	Substrat:
40-20	Qualité de Surface:
R _{avg} ≥95% @ 3000 - 5000nm	Spécification du Traitement:
Protected Gold (3000-5000nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
3000 - 5000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrats de miroirs en Pyrex®
- Traitement d'or protégé
- Parfaits pour les applications LWMR

Les Miroirs à Traitement d'Or ISP Optics sont dotés d'un traitement d'or protégé sur un substrat de miroir en Pyrex® avec une gamme de longueurs d'onde de fonctionnement de 0,7 à 12 µm. L'or protégé est le traitement réfléchissant le plus efficace sur toute la gamme des longueurs d'onde infrarouges (IR). En outre, Pyrex® est un matériau à faible dilatation, ce qui le rend relativement insensible aux changements de température. En tant que tels, les Miroirs à Traitement d'Or d'ISP Optics sont idéaux pour une large gamme d'applications IR. Une couche diélectrique protectrice est déposée sur l'or pour protéger le traitement fragile contre les dommages et pour faciliter le nettoyage et la manipulation.