

[Afficher tous les 47 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Fenêtre en Silicium Traitée 3-5 µm, 25,4 mm de dia. x 1 mm d'épaisseur



TECHSPEC Silicon (Si) Windows

Stock **#20-035** 6 In Stock

-

1

+

€235<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €235,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €207,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €197,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed

Biseau:

Ouverture Utile (%):

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 90.00           |                                     |
| 22.86           | Ouverture Utile CA (mm):            |
| 25.40 +0.0/-0.1 | Diamètre (mm):                      |
| 1.00 ±0.1       | Épaisseur (mm):                     |
| Fine Ground     | Bords:                              |
| 1,150.00        | Dureté de Knoop (kg/mm²):           |
| <3              | Parallélisme (arcmin):              |
| 0.27            | Rapport de Poisson:                 |
| 140             | Module d'Élasticité de Young (GPa): |

Propriétés optiques

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| BBAR (3000-5000nm)   | Traitement:                             |
| Ravg <3.0% @ 3 - 5µm | Spécification du Traitement:            |
| 3.422 @ 5µm          | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| Silicon (Si)         | Substrat:                               |
| 1λ                   | Planéité de Surface (P-V):              |
| 60-40                | Qualité de Surface:                     |
| 3000 - 5000          | Gamme de Longueur d'Onde (nm):          |

Propriétés des matériaux

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 2.55 | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |
| 2.33 | Densité (g/cm³):                                              |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | REACH 241:                  |

Description produit


• Transmission de 1,2-7 µm




• Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 µm

• Idéales pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® fabriquées à partir d'un silicium indice optique sont appréciées pour leur région spectrale de 1,2-7 µm en raison d'un faible coût et d'une faible densité. Étant donnée sa faible densité (la moitié de celle du [germanium](#) ou du [sélénium de zinc](#)), le silicium est idéal pour les applications sensibles au poids, particulièrement celles de la région de 1,65-5 µm. Sa densité est de 2,329 g/cm³ et sa dureté Knoop est de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Fenêtres en Silicium (Si) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec traitement AR pour 1,65 - 5µm. Ces fenêtres cristallines sont proposées dans des diamètres allant de 10 à 76,20 mm.

Informations techniques





## Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Montures compatibles

---