

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

## 250mm Dia x 500mm Distance Focale, Lentilles Condenseur PCX



Stock **#67-200** 12 In Stock

-

1

+

€580<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €580,00 prix unitaire            |
| Qté 11-49         | €512,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Condenser Lens                     | Type:                       |
| Propriétés physiques et mécaniques |                             |
| 250.00 +0.0/-0.5                   | Diamètre (mm):              |
| 35.50                              | Épaisseur Centrale CT (mm): |

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 3.25                     | Épaisseur au Bord ET (mm):         |
| 245                      | Ouverture Utile CA (mm):           |
|                          |                                    |
| Protective as needed     | Biseau:                            |
| Propriétés optiques      |                                    |
| 500.00 @587.6nm          | Distance Focale EFL (mm):          |
| 476.6                    | Distance Focale Arrière BFL (mm):  |
|                          |                                    |
| Uncoated                 | Traitement:                        |
| N-BK7                    | Substrat: <input type="checkbox"/> |
|                          |                                    |
| 120-80                   | Qualité de Surface:                |
| 258.40                   | Rayon R <sub>1</sub> (mm):         |
|                          |                                    |
| 2                        | f/#:                               |
| 0.25                     | Ouverture Numérique NA:            |
|                          |                                    |
| 350 - 2200               | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
|                          |                                    |
| Conformité réglementaire |                                    |
| Conforme                 | RoHS 2015:                         |
| Conforme                 | REACH 201:                         |
|                          |                                    |
| Visionner                | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
  - Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
  - Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
- Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont des lentilles condenseur qui concentrent la lumière en un faisceau projeté. Elles sont utilisées dans les projecteurs, les agrandisseurs, les spots lumineux et autres applications de projection et d'éclairage. Nos grands condenseurs sont disponibles dans des tailles qui ne sont pas disponibles pour nos lentilles PCX standard et sont proposés dans une variété de distances focales. Combinez deux lentilles condenseur de même distance focale pour produire un système avec la moitié de la distance focale d'une seule lentille. Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF<sub>2</sub>. Ces lentilles sont dotées d'un substrat N-BK7 et sont proposées dans des diamètres allant de 100 à 250 mm.

## Informations techniques

