

Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm



#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mbunt



Stock **#15-866** 7 In Stock

-

1

+

€43^{,50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€43,50 prix unitaire
Qté 10-49	€41,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Adjustable - Tip-Tilt

Type:

Circular	Type d'Optique:
2	Nombre d'Écrous d'Ajustement:
Available in Quick Start Kit: #17-521	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
23	Ouverture Utile CA (mm):
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	Construction:
±3.5	Angle d'Inclinaison (°):
±3.5	Angle d'Inclinaison (°):
0.25	Pas de la vis d'ajustement :
2	Épaisseur min. des optiques compatibles:
25.40	Hauteur de l'axe optique (mm):
Filetage & montage	
25.0 - 25.4	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32	Compatible Post:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
- Prix économique
- Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
- Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur, essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l'inclinaison des optiques et l'alignement (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les [Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC®](#) et les [Tiges à Pied](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES

E-SERIES KINEMATIC CIRCULAR OPTICAL MOUNTS

A(mm)	B (mm)	C (mm), Nominal	Optical Diameter D1 (mm)	Clear Aperture D2 (mm)	Stock No.
25.4	43.5	39.5	12.7/12.5	10	#15-865
25.4	43.5	39.5	25.4/25.0	23	#15-866
38.1	70.1	41.5	50.8/50.0	49	#15-867
50.8	98.9	49.5	76.2/75	72	#15-868
63.5	123.5	54.5	101.6/100	97	#15-869

