

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille Asphérique Haute Précision de Qualité Laser, Traitement en V 1064 nm, 25,4 mm dia x 50,8 mm FL



High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

Stock **#39-560** **5 In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€920^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€920,00 prix unitaire
Qté 6-10	€830,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Aspheric Lens	Type:
Strehl Ratio is >0.8 by design and tested	Remarque:


Propriétés physiques et mécaniques	
25.40 +0.00/-0.05	Diamètre (mm):
<1	Centrage (arcmin):
21.40	Ouverture Utile CA (mm):
4.70	Épaisseur au Bord ET (mm):
8.40	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Plano	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
50.80 @ 1064nm	Distance Focale EFL (mm):
0.25	Ouverture Numérique NA:
45.03	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
1064	Longueur d'onde de conception asphérique:
λ 40	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
Laser V-Coat (1064nm)	Traitement:
R _{abs} <0.25% @ 1064nm	Spécification du Traitement:
10-5	Qualité de Surface:
2	f/#:
See Technical Information Tab	Taille de Spot (µm):
Infinite	Conjugate Distance:
15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, By Design: ☐
19.69	Puissance (Dioptres):
Propriétés des matériaux	
>0.8, tested	Strehl Ratio:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Forme du substrat et traitement optimisés pour les longueurs d'onde de lasers Nd:YAG
- Surface asphérique de haute précision
- Rapport de Strehl >0,8

Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC® sont polies par finition magnétorhéologique de précision (MRF), ce qui leur confère une surface asphérique ultrasisse avec une tolérance de surface asphérique de λ 40 RMS. Les surfaces asphériques sans aberration produites par ce procédé de super-polissage permettent à ces lentilles asphériques d'avoir une performance limitée par diffraction à leurs longueurs d'onde de conception. Un traitement raie laser en V haute performance minimise la réflexion lorsque ces lentilles asphériques sont utilisées à leurs longueurs d'onde Nd:YAG. Les Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser TECHSPEC possèdent des substrats conçus et façonnés à leur longueur d'onde laser pour optimiser la conception entière de la lentille, et non seulement le traitement antireflet, pour la longueur d'onde laser. Des tailles impériales standard de ces asphères de qualité laser avec des designs f/2, fabriquées à partir de silice fondue, sont disponibles.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles