


[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Lentille Cylindrique PCX Qualité Imagerie, 25,4 x 25,4 mm x 50 mm FL, VIS 0°



Stock **#34-988** 15 In Stock

-

1

+

€100^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€100,00 prix unitaire
Qté 6-25	€90,00 prix unitaire
Qté 26-49	€85,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Cylinder Lens, Plano-Convex

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed

Biseau:

4.34

Épaisseur Centrale CT (mm):

±0.1	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
22.86 x 22.86	Ouverture Utile CA (mm):
+0.0/-0.025	Tolérance Dimensionelle (mm):
25.4 x 25.4	Dimensions (mm):
1.00	Épaisseur au Bord ET (mm):
<3	Torsion axiale (arcmin):

Propriétés optiques

50.00	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat:
2.00	f/#:
0.25	Ouverture Numérique NA:
VS 0° (425-675nm)	Traitement:
425 - 675	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
47.14	Distance Focale Arrière BFL (mm):
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Spécification du Traitement:
±1	Tolérance Distance Focale (%):
25.84	Rayon R ₁ (mm):
40-20	Qualité de Surface:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
M4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
<5	Coin à Axe Plan (arcmin):
<5	Coin à Axe de Puissance (arcmin):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Parfaites pour les Applications de Modelage de Faisceau
- Tolérances Optiques et Géométriques Rigoureusement Contrôlées
- Facteurs de Forme Rectangulaires et Circulaires Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCXQualité Imagerie TECHSPEC® offrent une combinaison idéale de tolérances rigoureusement contrôlées et de tarifs évolutifs pour une intégration de volume. Contrairement aux lentilles sphériques qui focalisent la lumière en deux dimensions, les lentilles cylindriques sont utilisées pour focaliser la lumière dans une dimension unique. Des options à traitement AR sont disponibles pour les applications laser, pour réduire la lumière parasite et optimiser le rendement d'un système. Nos Lentilles Cylindriques PCXQualité Imagerie TECHSPEC® sont spécifiées pour le contrôle de caractéristiques géométriques, afin de garantir une performance cohérente de la conception à la fabrication. Les applications typiques comprennent la circularisation des faisceaux elliptiques à partir d'une diode laser, la création d'une nappe de lumière pour les systèmes de mesure ou la projection d'une raie laser sur une surface.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos [Lentilles Cylindriques PCV Qualité Imagerie TECHSPEC](#).

LASER OPTICS

MADE BY EDMUND OPTICS®



LEARN MORE

Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).
